


IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트

일반 주문 데이터

버전	SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드
주문 번호	1962870000
유형	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
수량	10 items

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	13.2 mm	높이 (인치)	0.5197 inch
너비	15.6 mm	폭 (인치)	0.6142 inch
순중량	0.97 g		

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

품목 설명	벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	PA	보호 등급	IP67(하우징 미포함)
플러그 주기	1000	구성	variant 1, 4 및 14 하우징용 커넥터 및 플랜지 인서트
파이버 유형	싱글모드	삽입 손실	≤ 0.5 dB
결선 1	SC	결선 2	SCRJ
반사 손실(감쇠)	≥ 40 dB		

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61754-4, IEC 61754-24

분류

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

도면

치수 도면

