


**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트

**일반 주문 데이터**

버전	SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드
주문 번호	<a href="#">1962870000</a>
유형	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
수량	10 items

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	13.2 mm	높이 (인치)	0.5197 inch
너비	15.6 mm	폭 (인치)	0.6142 inch
순중량	0.97 g		

**온도**

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

품목 설명	벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	PA	보호 등급	IP67(하우징 미포함)
플러그 주기	1000	구성	variant 1, 4 및 14 하우징용 커넥터 및 플랜지 인서트
파이버 유형	싱글모드	삽입 손실	≤ 0.5 dB
결선 1	SC	결선 2	SCRJ
반사 손실(감쇠)	≥ 40 dB		

**일반 표준**

커넥터 표준	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------	---------------------------

**분류**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

치수 도면

