



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-24에 따른 FO  
SC-RJ 플러그인 커넥터

#### 일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 인서트 SCRJ, 멀티 모드, IP20
주문 번호	<a href="#">1962940000</a>
유형	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-04-08T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 8 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C  
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 데이터

품목 설명	플러그 인서트 SCRJ, 멀티 모드	컬러 코드	기타
보호 등급	IP20	플러그 주기	1000
파이버 유형	멀티모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	SCRJ	결선 2	접착, 압착, 연마
반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB	페룰 재질	지르코니아

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61754-24

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		