
데이터 시트

IE-PS-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-20에 따른 FO LC 듀플렉스 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 LC 듀플렉스, 멀티모드, IP20
주문 번호	1962970000
유형	IE-PS-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248645152
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-04-08T00:00:00+02:00

데이터 시트

IE-PS-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	4.22 g

온도

보관 온도		작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 LC 듀플렉스, 멀티모드
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	외피 직경, 최대	3 mm
외피 직경, 최소	2.8 mm	보호 등급	IP20
플러그 주기	1000	파이버 유형	GOF, 멀티모드
삽입 손실	≤ 0.4 dB	결선 1	LC Duplex
결선 2	접착, 압착, 연마	케이블 인발력, 최소	100 N
단일 컨덕터 직경, 최소	0.6 mm	하우징 재질, 인서트	아연 주조
반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB	압력 스프링 재질	스테인레스 스틸
페룰 재질	지르코니아	먼지 방지 캡 재질	TPE
단일 컨덕터 직경, 최대	1.4 mm	크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-20

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



IE-PS-LCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

가위



바이드뮬러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다.
바이드뮬러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전
주문 번호	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
수량	1 ST	

...광섬유 커넥터 SC, ST & LC용



GOF
- 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유 LC, IP 67 커넥터용

POF
- 폴리머 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유, Profinet 및 Mobil 케이블 SC/ST 및 IP 67 커넥터용

일반 주문 데이터

유형	IE-CT-LC-GOF	버전
주문 번호	9205330000	압착 공구, 육각형 압착
GTIN (EAN)	4032248725465	
수량	1 ST	