

## IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터  
세트, RJ45 인서트 포함

## 일반 주문 데이터

버전	RJ45 크림프 플러그, variant 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<a href="#">1963110000</a>
유형	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
수량	10 items

## IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

순중량	83.28 g
-----	---------

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	Crimp
품목 설명	variant 5	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
절연재 단면적, 최소	0.85 mm	절연재 단면적, 최대	1.05 mm
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경, 경질	0.36...0.51 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
결선 직경, 연질	0.46...0.61 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MIICE 분류 M	M3	MIICE 분류 I	I3
MIICE 분류 C	c1	MIICE 분류 E	E3
외피 직경, 최소	5 mm	외피 직경, 최대	12 mm
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

## 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
--------------	----------------	--------------	----------------

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	---	--------------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-PS-V05M-RJ45-TH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**



## IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V05M	버전
주문 번호	<a href="#">1968920000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248692668	
수량	10 ST	