



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱

#### 일반 주문 데이터

버전	RJ45 크림프 플러그, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<u>1963190000</u>
유형	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
수량	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

$\sim$	О	ı
ᅙ	ĭ	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

순중량 2.7 g

### 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
석치 오도		

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
HOUS 로구 승대	근구, 에긔 미근제	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
HEAGII OVIIO	0.1 W(% 018 ) 0 V(10 M)	

# 일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	Crimp
품목 설명	버전 4, 꼬임 방지 장치	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
절연재 단면적, 최소	0.85 mm	절연재 단면적, 최대	1.05 mm
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경, 경질	0.360.51 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 26/1AWG 24/1
결선 직경, 연질	0.460.61 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 27/7AWG 24/7
MICE 분류 M	M3	MICE 분류 I	13
MICE 분류 C	c1	MICE 분류 E	E3
외피 직경, 최소	5 mm	외피 직경, 최대	10 mm
차펴	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

## 전기 속성

절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC

### 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4,	인증 번호(cULus)	E316369
	IEC 60602 7 51		

### 분류

EC001121	ETIM 7.0	EC001121
EC001121	ETIM 9.0	EC001121
EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
27-44-03-90		
	EC001121 EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90 27-44-03-90	EC001121 ETIM 9.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0

작성 날짜 15.11.2025 10:54:05 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

## 설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

#### 일반 주문 데이터

유형 IE-PP-V04P 주문 번호 1963890000

4032248646319

수량 10 ST 버전 플러그 하우징 보호 캡

#### 블랭크

GTIN (EAN)



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형 ESG 9/11 K MC NE WS

주문 번호 1857440000

GTIN (EAN) 4032248402731

수량 200 ST

ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착

작성 날짜 15.11.2025 10:54:05 MEZ

4 카탈로그 상태 / 도면