

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 버전 1, SC-RJ POF, IP67
주문 번호	1963280000
유형	IE-PS-V01M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651757
수량	10 items

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	87 mm	깊이 (인치)	3.4252 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	125.5 g		

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

일반 데이터

품목 설명	버전 1, SC-RJ POF	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	외피 직경, 최대	10 mm
외피 직경, 최소	5 mm	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	POF
삽입 손실	0.5 dB 싱글 모드, 0.4 dB 멀티모드, ≤ 1.0 dB POF	결선 1	SCRJ
결선 2	고속 결선 시스템: 압착, 절단	하우징 재질, 인서트	PA, 아연 주조
반사 손실(감쇠)	40 dB 싱글 모드; 30 dB 멀티모드		

일반 표준


커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-SCRJ-IP67-POF-100	버전	
주문 번호	1278430000		FO 커넥터, 교체 크립프 배럴, IP67(하우징 미포함)
GTIN (EAN)	4050118069136		
수량	100 ST		

압착 세트

압착 세트



일반 주문 데이터

유형	TOOL SET IE-POF	버전	
주문 번호	1208930000		압착 공구: HTX-IE-POF, 탈피 공구: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283		
수량	1 ST		

더스트 캡

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호




일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V01P	버전	
주문 번호	1965690000		플러그 하우징 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653911		
수량	10 ST		

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1857440000		ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		