

**IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

**일반 주문 데이터**

버전	FO 커넥터, Variant 1, SC-RJ POF, 꼬임 방지 적용, IP67
주문 번호	<a href="#">1963290000</a>
유형	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
수량	10 items

**IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	137 mm	깊이 (인치)	5.3937 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	158.2 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

일반 데이터

품목 설명	Variant 1, SC-RJ POF, 꼬임 방지 적용	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	외피 직경, 최대	10 mm
외피 직경, 최소	5 mm	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	POF
삽입 손실	0.5 dB 싱글모드, 0.4 dB 멀티모드, ≤ 1.0 dB POF	결선 1	SCRJ
결선 2	고속 결선 시스템: 압착, 절단	하우징 재질, 인서트	PA, 아연 주조
반사 손실(감쇠)	40 dB 싱글모드; 30 dB 멀티모드		

일반 표준


커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



## IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 압착 세트



압착 세트

#### 일반 주문 데이터

유형	TOOL SET IE-POF	버전	
주문 번호	<a href="#">1208930000</a>	압착 공구: HTX-IE-POF, 탈피 공구: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
수량	1 ST		

### 더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V01P	버전	
주문 번호	<a href="#">1965690000</a>	플러그 하우징 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248653911		
수량	10 ST		

### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

#### 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		