

**IE-PS-V04P-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터 세트, LC 인서트 포함 플라스틱

**일반 주문 데이터**

버전	FO 커넥터, Variant 4, LC-Duplex 싱글모드, IP67
주문 번호	<a href="#">1963340000</a>
유형	IE-PS-V04P-2LC-SM
GTIN (EAN)	4032248651818
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-04-08T00:00:00+02:00

## IE-PS-V04P-2LC-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	77.8 mm	깊이 (인치)	3.063 inch
높이	20.1 mm	높이 (인치)	0.7913 inch
너비	20.2 mm	폭 (인치)	0.7953 inch
순중량	35.6 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 일반 데이터

품목 설명	Variant 4, LC-Duplex 싱글모드	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	PA UL 94 VO	외피 직경, 최대	10 mm
외피 직경, 최소	5 mm	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	싱글모드
삽입 손실	0.5 dB 싱글모드, 0.4 dB 멀티모드	결선 1	LC
결선 2	접착, 압착, 연마	하우징 재질, 인서트	PBT, 아연 주조
반사 손실(감쇠)	40 dB 싱글모드; 30 dB 멀티모드		

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
--------	---

## 분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


**IE-PS-V04P-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

치수 도면



**IE-PS-V04P-2LC-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****더스트 캡**

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

**일반 주문 데이터**

유형	IE-PP-V04P	버전
주문 번호	<a href="#">1963890000</a>	플러그 하우징 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248646319	
수량	10 ST	

**블랭크**

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로,  
 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서  
 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.  
 Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로  
 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

**장점 요약:**

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라  
다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에  
클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의  
라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO  
Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

**일반 주문 데이터**

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	