

IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, LC 인서트 포함 플라스틱

일반 주문 데이터

| | |
|------------|------------------------------------------------------|
| 버전 | FO 커넥터, Variant 4, LC-Duplex 싱글모드, 꼬임 방지 적용, IP67 |
| 주문 번호 | 1963350000 |
| 유형 | IE-PS-V04P-2LC-SM-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248651825 |
| 수량 | 10 items |
| 배송 상태 | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다. |
| 이용가능 기간 | 2025-04-08T00:00:00+02:00 |

IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 126.3 mm | 깊이 (인치) | 4.9724 inch |
| 높이 | 20.1 mm | 높이 (인치) | 0.7913 inch |
| 너비 | 20.2 mm | 폭 (인치) | 0.7953 inch |
| 순중량 | 43.1 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

일반 데이터

| 품목 설명 | Variant 4, LC-Duplex 싱글모드, 꼬임 방지 적용 | 컬러 코드 | 기타 |
|-----------|----------------------------------------|-------------|------------|
| 하우징 기본 재질 | PA UL 94 VO | 외피 직경, 최대 | 10 mm |
| 외피 직경, 최소 | 5 mm | 보호 등급 | IP67 |
| 플러그 주기 | 500 | 파이버 유형 | 싱글모드 |
| 삽입 손실 | 0.5 dB 싱글모드, 0.4 dB 멀티모드 | 결선 1 | LC |
| 결선 2 | 접착, 압착, 연마 | 하우징 재질, 인서트 | PBT, 아연 주조 |
| 반사 손실(감쇠) | 40 dB 싱글모드; 30 dB 멀티모드 | | |

일반 표준

| | |
|--------|-----------------------------------------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20 |
|--------|-----------------------------------------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |


IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



IE-PS-V04P-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형 | IE-PP-V04P | 버전 |
| 주문 번호 | 1963890000 | 플러그 하우징 보호 캡 |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| 수량 | 10 ST | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형 | ESG 9/11 K MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1857440000 | ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| 수량 | 200 ST | |