



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 플라스틱

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, Variant 4, SC-Duplex 싱글모드, 꼬임 방지 채움, IP67
주문 번호	1963410000
유형	IE-PS-V04P-2SC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651887
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-04-08T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	129.8 mm	깊이 (인치)	5.1102 inch
높이	20.1 mm	높이 (인치)	0.7913 inch
너비	20.2 mm	폭 (인치)	0.7953 inch
순중량	53.4 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

품목 설명	Variant 4, SC-Duplex 싱글모드, 꼬임 방지 채움	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0	외피 직경, 최대	10 mm
외피 직경, 최소	5 mm	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	싱글모드
삽입 손실	0.5 dB 싱글모드; 0.4 dB 멀티모드; 1.5 dB POF	결선 1	SCRJ
결선 2	접착, 압착, 연마	하우징 재질, 인서트	PA, 아연 주조
반사 손실(감쇠)	40 dB 싱글모드; 30 dB 멀티모드		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
--------	---

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



액세서리

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V04P	버전	
주문 번호	1963890000	플러그 하우징 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248646319		
수량	10 ST		

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		