

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet  
플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

## 일반 주문 데이터

버전	플랜지 FO, IP67, 버전 1, 2*SC의 SCRJ에서 커플링, 싱글모드
주문 번호	<a href="#">1963440000</a>
유형	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
수량	10 items

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	36.6 mm	깊이 (인치)	1.4409 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	62.1 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 일반 데이터

품목 설명	버전 1, 2*SC의 SCRJ에서 커플링	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	싱글모드
삽입 손실	≤ 0.5 dB	결선 1	SC
결선 2	SCRJ	반사 손실(감쇠)	≥ 40 dB

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------	---

## 분류

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## 상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전
주문 번호	<a href="#">1965700000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653928	
수량	10 ST	