

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet  
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 RJ45 금속  
인서트

## 일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<a href="#">1963480000</a>
유형	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
수량	10 items

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	61.4 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A	결선	TIA-568A
실링 재자재	aEPDM	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	절연재 단면적, 최대	1.6 mm
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22
결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

## 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수		

## 일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## 도면

## 설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## 상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전
주문 번호	<a href="#">1965700000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653928	
수량	10 ST	

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

## Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet  
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 RJ45 금속  
인서트

## 일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01M-RJ45-FH	버전
주문 번호	<a href="#">1963120000</a>	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651627	11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	<a href="#">1963130000</a>	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248651634	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01M-RJ45-TH	버전
주문 번호	<a href="#">1963140000</a>	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651641	11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	<a href="#">1963150000</a>	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651658	(ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	