데이터 시트

IE-BS-V04P-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 4, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)		
주문 번호	<u>1963490000</u>		
유형	IE-BS-V04P-RJ45-C		
GTIN (EAN)	4032248645589		
수량	10 items		

카탈로그 상태 / 도면 1

IE-BS-V04P-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
승인				
ROHS	준수			
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>			
인증 번호(cULus)	E316369			
치수 및 중량				
순중량	37.8 g			
<u> </u>				
보관 온도		작동 온도	-40 °C70 °C	
설치 온도				
환경 제품 규정 준수				
D LIO 조스 ALEII	조스 웨이 민조제			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
결선 1	RJ45	결선 2	RJ45	
<u> </u>	Variant 4, RJ45 / RJ45	<u>=전 2</u> 실링 자재	NBR	
	커플링			
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	
접점 표면	금 도금 니켈	차펴	360도 올라운드 인클로저	
보호 등급	IP67	플러그 주기	750	
전기 속성				
절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	
일반 표준				
기계리 교조	150 04070 0 400 1/ 4	이즈 비슨()	5040000	
커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369	
분류				
ETIM C O	F0001101	ETIM 7.0	F0001404	
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90	
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90	
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90	
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90	
ECLASS 15.0	27-44-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2



IE-BS-V04P-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

설치 단면

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws