


IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 4, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1963490000
유형	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
수량	10 items

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	37.8 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	Variant 4, RJ45 / RJ45 커플링	실링 자재	NBR
하우징 기본 재질	PA UL 94 VO	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	차폐	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
--------------	----------------	--------------	----------------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	---	--------------	---------


분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면**설치 단면**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

액세서리**더스트 캡**

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V04P	버전
주문 번호	1963900000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248646326	
수량	10 ST	

블랭크

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로,
 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서
 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.
 Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로
 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라
다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에
클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의
라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO
Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

대응물

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH	버전
주문 번호	1963160000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	버전
주문 번호	1271240000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	1963170000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-TH	버전
주문 번호	1963180000	RJ45 크립프 플러그, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	1963190000	RJ45 크립프 플러그, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
수량	1 ST	