

# IE-BS-V05M-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함

### 일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 5, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<u>1963510000</u>
유형	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
수량	10 items

# IE-BS-V05M-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

	u	ı
$\overline{}$	7	ŀ

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E316369

# 치수 및 중량

순중량 60 g

### 온도

H게오드	자도 오ㄷ	40 °C 70 °C
포인 근고	40 <del>C</del> T	<del>-4</del> 0 C70 C
서키 오드		
결시 근エ		

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

# 일반 데이터

	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	Variant 5, RJ45 / RJ45 커플링	실링 자재	NBR
하우징 기본 재질	주조 알루미늄	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	차펴	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

### 전기 속성

절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC

### 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 5,	인증 번호(cULus)	E316369
	IEC 60602 7 51		

# 분류

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2



# IE-BS-V05M-RJ45-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수 도면



