

IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터
세트, RJ45 인서트 포함

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 플랜지 RJ45, IP67, Variant 5, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 주문 번호 | 1963510000 |
| 유형 | IE-BS-V05M-RJ45-C |
| GTIN (EAN) | 4032248645602 |
| 수량 | 10 items |

IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E316369 |

치수 및 중량

| | |
|-----|------|
| 순중량 | 60 g |
|-----|------|

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725 |

일반 데이터

| | | | |
|-----------|----------------------------|--------|--|
| 결선 1 | RJ45 | 결선 2 | RJ45 |
| 품목 설명 | Variant 5, RJ45 / RJ45 커플링 | 실링 자재 | NBR |
| 하우징 기본 재질 | 주조 알루미늄 | 범주 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 접점 표면 | 금 도금 니켈 | 차폐 | 360도 올라운드 인클로저 |
| 보호 등급 | IP67 | 플러그 주기 | 750 |

전기 속성

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 절연 강도, 접점/차폐 | ≥ 1500 V AC/DC | 절연 강도, 접점/접점 | ≥ 1000 V AC/DC |
|--------------|----------------|--------------|----------------|

일반 표준

| | | | |
|--------|---|--------------|---------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 | 인증 번호(cULus) | E316369 |
|--------|---|--------------|---------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면

