




IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터, 플라스틱, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 4, IP67
주문 번호	1963520000
유형	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	28.7 mm	깊이 (인치)	1.1299 inch
높이	38 mm	높이 (인치)	1.4961 inch
너비	27 mm	폭 (인치)	1.063 inch
순중량	10 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
장착 유형	스크류 4개, 센트럴 너트	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4	인증 번호(cULus)	E316369
--------	------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

액세서리

더스트 캡




먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V04P	버전	
주문 번호	1963900000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248646326		
수량	10 ST		

RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전	
주문 번호	1963840000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B	
GTIN (EAN)	4032248651894		
수량	10 ST		
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전	
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248646159		
수량	10 ST		

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트




액세서리

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	버전	
주문 번호	1962870000	SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드	
GTIN (EAN)	4032248645060		
수량	10 ST		

LWL-LC


플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO LC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-LCD-SM-C	버전	
주문 번호	1962880000	LC 인서트, 벌크헤드 인서트 LC 듀플렉스, 싱글모드	
GTIN (EAN)	4032248645077		
수량	10 ST		

RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전	
주문 번호	1962850000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A	
GTIN (EAN)	4032248645053		
수량	10 ST		
유형	IE-BI-RJ45-C	버전	
주문 번호	1962840000	RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러	
GTIN (EAN)	4032248645046		
수량	10 ST		

액세서리

USB

FrontCom®용 USB 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-USB-A	버전	
주문 번호	1019570000	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
수량	1 ST		

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트




일반 주문 데이터

유형	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	버전	
주문 번호	1964430000	SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 멀티모드	
GTIN (EAN)	4032248649044		
수량	10 ST		

LWL-LC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO LC 인서트




일반 주문 데이터

유형	IE-BI-LCD-MM-C	버전	
주문 번호	1964420000	LC 인서트, 벌크헤드 인서트 LC 듀플렉스, 멀티모드	
GTIN (EAN)	4032248649037		
수량	10 ST		

액세서리

Hybrid


하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BH-HYB-10P	버전
주문 번호	1069010000	플랜지 인서트, 플랜지 인서트용, 하이브리드
GTIN (EAN)	4032248823970	
수량	10 ST	
유형	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	버전
주문 번호	1096150000	크림프 접점, 플랜지 인서트용, 하이브리드
GTIN (EAN)	4032248869114	
수량	300 ST	

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮐러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	