

## IE-BH-V05M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터, 빈 하우징

### 일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 5, IP67		
주문 번호	<u>1963530000</u>		
유형	IE-BH-V05M		
GTIN (EAN)	4032248645626		
수량	10 items		

카탈로그 상태 / 도면 1



## IE-BH-V05M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
승인				
ROHS	준수			
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>			
인증 번호(cULus)	E316369			
치수 및 중량				
7101	22.4	710170171	0.0010 :	
<u>깊이</u> 높이	22.4 mm	깊이 (인치) 노이 (인치)	0.8819 inch	
<u> </u>	40 mm 28 mm	높이 (인치) 폭 (인치)	1.5748 inch 1.1024 inch	
<u> </u>	33.6 g	<u>목 (인시)</u>	1. 1024 Inch	
	33.6 g			
온도				
보관 온도		작동 온도	-40 °C70 °C	
설치 온도				
환경 제품 규정 준수				
D LIG T A LITT	T.A. 01101 -1 T-11			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725			
일반 데이터				
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	주조 알루미늄	
장착 유형	스크류 2개	보호 등급	IP67	
플러그 주기	750			
일반 표준				
커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 5	인증 번호(cULus)	E316369	
분류				
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031	
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031	
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02	
ECLASS 9.1	27-18-27-02	ECLASS 10.0	27-18-27-02	
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02	
ECLASS 13.0	27-19-01-04	ECLASS 14.0	27-19-01-04	
ECLASS 15.0	27-19-01-04			

카탈로그 상태 / 도면 2



## IE-BH-V05M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수 도면

도면