


IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인
커넥터, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 5, IP67
주문 번호	1963530000
유형	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
수량	10 items

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	22.4 mm	깊이 (인치)	0.8819 inch
높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
너비	28 mm	폭 (인치)	1.1024 inch
순중량	33.6 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
장착 유형	스크류 2개	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 5	인증 번호(cULus)	E316369
--------	------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면

