

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet  
플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

## 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67 |
| 주문 번호      | <a href="#">1963540000</a>                           |
| 유형         | IE-BH-V01M   |
| GTIN (EAN) | 4032248645633  |
| 수량         | 10 items   |

## 기술 데이터

## 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 23.5 mm | 깊이 (인치) | 0.9252 inch |
| 높이  | 32 mm   | 높이 (인치) | 1.2598 inch |
| 너비  | 32 mm   | 폭 (인치)  | 1.2598 inch |
| 순중량 | 46.6 g  |         |             |

## 온도

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 |       |                |

## 환경 제품 규정 준수

|                       |   |
|-----------------------|---|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재   |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c  |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                  | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18                                  |

## 일반 데이터

|        |                |           |       |
|--------|----------------|-----------|-------|
| 컬러 코드  | 기타             | 하우징 기본 재질 | 아연 주조 |
| 장착 유형  | 스크류 4개, 센트럴 너트 | 보호 등급     | IP67  |
| 플러그 주기 | 750            |           |       |

## 일반 표준

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-106 Var. 1 |
|--------|------------------------|


## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 |             |             |

## 도면


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## 상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형         | IE-BI-RJ45-C               | 버전                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1962840000</a> | RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러       |
| GTIN (EAN) | 4032248645046              |                                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                 |
| 유형         | IE-BI-RJ45-FJ-A            | 버전                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1962850000</a> | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053              |                                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                 |
| 유형         | IE-BI-RJ45-FJ-B            | 버전                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1963840000</a> | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894              |                                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                 |
| 유형         | IE-BI-RJ45-FJ-P            | 버전                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1963830000</a> | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159              |                                 |
| 수량         | 10 ST                      |                                 |

## LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 유형         | IE-BI-SCRJ2SC-MM-C         | 버전                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1964430000</a> | SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 멀티모드 |
| GTIN (EAN) | 4032248649044              |                                    |
| 수량         | 10 ST                      |                                    |
| 유형         | IE-BI-SCRJ2SC-SM-C         | 버전                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1962870000</a> | SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드 |
| GTIN (EAN) | 4032248645060              |                                    |
| 수량         | 10 ST                      |                                    |

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## LWL-LC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO LC 인서트



## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 유형         | IE-BI-LCD-MM-C             | 버전                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1964420000</a> | LC 인서트, 벌크헤드 인서트 LC 듀플렉스, 멀티모드 |
| GTIN (EAN) | 4032248649037              |                                |
| 수량         | 10 ST                      |                                |
| 유형         | IE-BI-LCD-SM-C             | 버전                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1962880000</a> | LC 인서트, 벌크헤드 인서트 LC 듀플렉스, 싱글모드 |
| GTIN (EAN) | 4032248645077              |                                |
| 수량         | 10 ST                      |                                |

## USB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 유형         | IE-BI-USB-A                | 버전                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1019570000</a> | USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602              |                        |
| 수량         | 1 ST                       |                        |

## Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | IE-BI-HYB-10P              | 버전                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1069010000</a> | Flange insert, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823970              |  |
| 수량         | 10 ST                      |  |
| 유형         | IE-BIC-HYB-P-0,5-300       | 버전                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1096150000</a> | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869114              |  |
| 수량         | 300 ST                     |  |

## 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | IE-BP-V01P                 | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">1965700000</a> | 플랜지 장착 하우징, 보호 캡 |
| GTIN (EAN) | 4032248653928              |                  |
| 수량         | 10 ST                      |                  |