



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	빈 인클로저, 플랜지 장착 하우징, IEC 61076-3-106의 Variant 1, IP67
주문 번호	1963540000
유형	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	23.5 mm	깊이 (인치)	0.9252 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	46.6 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
장착 유형	스크류 4개, 센트럴 너트	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-C	버전
주문 번호	1962840000	RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러
GTIN (EAN)	4032248645046	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	1962850000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	1963840000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	버전
주문 번호	1964430000	SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 멀티모드
GTIN (EAN)	4032248649044	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	버전
주문 번호	1962870000	SC 인서트, 벌크헤드 인서트 SCRJ - 2 SC, 싱글모드
GTIN (EAN)	4032248645060	
수량	10 ST	

액세서리

LWL-LC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO LC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-LCD-MM-C	버전
주문 번호	1964420000	LC 인서트, 벌크헤드 인서트 LC 듀플렉스, 멀티모드
GTIN (EAN)	4032248649037	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-LCD-SM-C	버전
주문 번호	1962880000	LC 인서트, 벌크헤드 인서트 LC 듀플렉스, 싱글모드
GTIN (EAN)	4032248645077	
수량	10 ST	

USB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-USB-A	버전
주문 번호	1019570000	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
수량	1 ST	

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



액세서리

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-HYB-10P	버전
주문 번호	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
수량	10 ST	
유형	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	버전
주문 번호	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
수량	300 ST	

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전
주문 번호	1965700000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653928	
수량	10 ST	