

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1963730000
유형	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 31.5 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	Variant 4, IDC, PROFINET	결선	PROFINET
실링 자재	NBR	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22	결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22	차폐	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC
 PoE / PoE+ IEEE 802.3bt 준수


일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V04P	버전	
주문 번호	1963900000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248646326		
수량	10 ST		

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1857440000	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH	버전
주문 번호	1963160000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	버전
주문 번호	1271240000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4050118060027	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	1963170000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653980	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-TH	버전
주문 번호	1963180000	RJ45 크림프 플러그, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	1963190000	RJ45 크림프 플러그, 버전 4, 꼬임 방지 장치, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672	
수량	1 ST	