



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-4에 따른 FO SC  
듀플렉스 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 SC 듀플렉스, 싱글모드, IP20
주문 번호	<a href="#">1964410000</a>
유형	IE-PS-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248649020
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-04-08T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UL)	E477798

치수 및 중량

순중량	1.14 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 SC 듀플렉스, 싱글모드
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	외피 직경, 최대	3 mm
외피 직경, 최소	2.8 mm	보호 등급	IP20
플러그 주기	1000	구성	Simplex 커넥터 통합을 위한 고정 프레임
파이버 유형	GOF, 싱글모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	SC-Duplex	결선 2	접착, 압착, 연마
케이블 인발력, 최소	100 N	단일 커넥터 직경, 최소	0.6 mm
하우징 재질, 인서트	아연 주조	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB
압력 스프링 재질	스테인레스 스틸	페룰 재질	지르코니아
먼지 방지 캡 재질	TPE	단일 커넥터 직경, 최대	1.4 mm
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61754-4	인증 번호(UL)	E477798
--------	-------------	-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



액세서리

...광섬유 커넥터 SC, ST & LC용



GOF

- 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유 LC, IP 67 커넥터용

POF

- 폴리머 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유, Profinet 및 Mobil 케이블 SC/ST 및 IP 67 커넥터용

일반 주문 데이터

유형	IE-CT-SC-GOF	버전	
주문 번호	<a href="#">9205320000</a>	압착 공구, 육각형 압착	
GTIN (EAN)	4032248725458		
수량	1 ST		

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다.

바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전	
주문 번호	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
수량	1 ST		