

**IE-BS-V01M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, LC 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 플랜지 FO, IP67, Version 1, LC Duplex 커플링, 멀티모드 |
| 주문 번호      | <a href="#">1964440000</a>                   |
| 유형         | IE-BS-V01M-LCD-MM-C                          |
| GTIN (EAN) | 403224864905 1                               |
| 수량         | 10 items                                     |

**IE-BS-V01M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 33.3 mm | 깊이 (인치) | 1.311 inch  |
| 높이  | 32 mm   | 높이 (인치) | 1.2598 inch |
| 너비  | 32 mm   | 폭 (인치)  | 1.2598 inch |
| 순중량 | 60.1 g  |         |             |

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C  
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

|                       |   |
|-----------------------|---|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재   |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c  |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                  | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18                                  |

일반 데이터

|           |                          |           |           |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 품목 설명     | Version 1, LC Duplex 커플링 | 컬러 코드     | 기타        |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조                    | 보호 등급     | IP67      |
| 플러그 주기    | 500                      | 파이버 유형    | 멀티모드      |
| 삽입 손실     | ≤ 0.4 dB                 | 결선 1      | LC Duplex |
| 결선 2      | LC Duplex                | 반사 손실(감쇠) | ≥ 30 dB   |

일반 표준


커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000752    | ETIM 9.0    | EC000752    |
| ETIM 10.0   | EC000752    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 |             |             |


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

## 액세서리

### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형         | IE-BP-V01P                 | 버전               |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1965700000</a> | 플랜지 장착 하우징, 보호 캡 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248653928              |                  |  |
| 수량         | 10 ST                      |                  |  |