

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

**일반 주문 데이터**

버전	플랜지 FO, IP67, 버전 1, 2*SC의 SCRJ에서 커플링, 멀티모드
주문 번호	<a href="#">1964450000</a>
유형	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
수량	10 items

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	36.6 mm	깊이 (인치)	1.4409 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	6.05 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

일반 데이터

품목 설명	버전 1, 2*SC의 SCRJ에서 커플링	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	멀티모드
삽입 손실	≤ 0.4 dB	결선 1	SC
결선 2	SCRJ	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB

일반 표준


커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

분류

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

## 액세서리

### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

### 일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전	
주문 번호	<a href="#">1965700000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248653928		
수량	10 ST		