


전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-4에 따른 FO SC
듀플렉스 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 SC 듀플렉스, 멀티모드, IP20
주문 번호	1964480000
유형	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-04-08T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인			
ROHS	준수		
UL File Number Search	UL 웹사이트		
인증 번호(UL)	E477798		

치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	25.5 mm	높이 (인치)	1.0039 inch
너비	9.7 mm	폭 (인치)	0.3819 inch
순중량	17.1 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 SC 듀플렉스, 멀티모드
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	외피 직경, 최대	3 mm
외피 직경, 최소	2.8 mm	보호 등급	IP20
플러그 주기	1000	구성	Simplex 커넥터 통합을 위한 고정 프레임
파이버 유형	GOF, 멀티모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	SC-Duplex	결선 2	접착, 압착, 연마
케이블 인발력, 최소	100 N	단일 커넥터 직경, 최소	0.6 mm
하우징 재질, 인서트	아연 주조	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB
압력 스프링 재질	스테인레스 스틸	페룰 재질	지르코니아
먼지 방지 캡 재질	TPE	단일 커넥터 직경, 최대	1.4 mm
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61754-4	인증 번호(UL)	E477798
--------	-------------	-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



액세서리

...광섬유 커넥터 SC, ST & LC용



GOF

- 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유 LC, IP 67 커넥터용

POF

- 폴리머 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유, Profinet 및 Mobil 케이블 SC/ST 및 IP 67 커넥터용

일반 주문 데이터

유형	IE-CT-SC-GOF	버전	
주문 번호	9205320000	압착 공구, 육각형 압착	
GTIN (EAN)	4032248725458		
수량	1 ST		

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다.

바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전	
주문 번호	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
수량	1 ST		