

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



정선 박스, IEC 61076-3-106에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 ver.1용 설계, 금속

일반 주문 데이터

버전	정선 박스, IP67, Variant 1, 1 포트, 직선
주문 번호	1966300000
유형	IE-OM-V01M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658497
수량	1 items

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	57 mm	깊이 (인치)	2.2441 inch
너비	75 mm	폭 (인치)	2.9527 inch
길이	140 mm	길이 (인치)	5.5118 inch
순중량	460 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e3782e8e-7b94-417d-a6f7-ac548c86df93

일반 데이터

컬러 코드	회색	하우징 기본 재질	Al - Si 12
장착 유형	바닥 장착, 벽면 장착	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

일반 표준


커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 1

분류


ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

도면

치수 도면



도면



RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	1963840000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	1962850000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 RJ45 금속 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01M-RJ45-FH	버전
주문 번호	1963120000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
수량	10 ST	