

## DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.  
FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.  
사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링  
M16 및 M20 연결 스퀘드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 실에 통합 가능

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | Field Power® 실링 인서트, 블랙 실, IP30, 해당 인클로저 포함, TPE-U |
| 주문 번호      | <a href="#">1967600000</a>                         |
| 유형         | DGSB IP30 D0 PT6                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248688746                                      |
| 수량         | 10 items   |

DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 3.15 mm  | 깊이 (인치) | 0.124 inch  |
| 높이  | 23.51 mm | 높이 (인치) | 0.9256 inch |
| 너비  | 35 mm    | 폭 (인치)  | 1.378 inch  |
| 순중량 | 1.6 g    |         |             |

온도

보관 온도 -40 °C...55 °C 작동 온도 -40 °C...55 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|       |                  |              |                         |
|-------|------------------|--------------|-------------------------|
| 기본 재질 | TPE-U            | 실리콘          | 아니요                     |
| 컬러 코드 | 회색               | 설계           | 블랭크 실                   |
| 보호 등급 | IP30, 해당 인클로저 포함 | 장착 위치, 설치 알림 | FieldPower® IP30의 실링 슬롯 |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |