

**DGSB IP30 D0 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.

사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링  
M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동  
및 신호 장치를 씰에 통합 가능

**일반 주문 데이터**

버전	Field Power® 실링 인서트, 블랭크 실, IP30, 해당 인클로저 포함, TPE-U
주문 번호	<a href="#">1967600000</a>
유형	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
수량	10 items

**DGSB IP30 D0 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	3.15 mm	깊이 (인치)	0.124 inch
높이	23.51 mm	높이 (인치)	0.9256 inch
너비	35 mm	폭 (인치)	1.378 inch
순중량	1.6 g		

**온도**

보관 온도	-40 °C...55 °C	작동 온도	-40 °C...55 °C
-------	----------------	-------	----------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

기본 재질	TPE-U	실리콘	아니요
컬러 코드	회색	설계	블랭크 실
보호 등급	IP30, 해당 인클로저 포함	장착 위치, 설치 알림	FieldPower® IP30의 실링 슬롯

**분류**

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15
ECLASS 14.0	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15