

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-2에 따른 FO ST
플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 ST, 멀티모드, IP20
주문 번호	1968150000
유형	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
수량	1 items

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	47 mm	깊이 (인치)	1.8504 inch
높이	9.6 mm	높이 (인치)	0.378 inch
너비	9.6 mm	폭 (인치)	0.378 inch
순중량	3.52 g		

온도

보관 온도	-40 °C...90 °C	작동 온도	-20 °C...80 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 ST, 멀티모드
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
외피 직경, 최대	3.2 mm	외피 직경, 최소	2.6 mm
보호 등급	IP20	플러그 주기	1000
파이버 유형	GOF, 멀티모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	ST	결선 2	접착, 압착, 연마
케이블 인발력, 최소	100 N	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB
페를 재질	지르코니아	먼지 방지 캡 재질	TPE
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금		


일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-2
--------	-------------

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

치수 도면



액세서리

...광섬유 커넥터 SC, ST & LC용



일반 주문 데이터

유형	IE-CT-SC-GOF	버전
주문 번호	9205320000	압착 공구, 육각형 압착
GTIN (EAN)	4032248725458	
수량	1 ST	

가위



일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전
주문 번호	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
수량	1 ST	