



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-2에 따른 FO ST 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 ST, 멀티모드, IP20
주문 번호	1968150000
유형	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	47 mm	깊이 (인치)	1.8504 inch
높이	9.6 mm	높이 (인치)	0.378 inch
너비	9.6 mm	폭 (인치)	0.378 inch
순중량	3.52 g		

온도

보관 온도	-40 °C...90 °C	작동 온도	-20 °C...80 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 ST, 멀티모드
컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
외피 직경, 최대	3.2 mm	외피 직경, 최소	2.6 mm
보호 등급	IP20	플러그 주기	1000
파이버 유형	GOF, 멀티모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	ST	결선 2	접착, 압착, 연마
케이블 인발력, 최소	100 N	반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB
페룰 재질	지르코니아	먼지 방지 캡 재질	TPE
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61754-2
--------	-------------

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



액세서리

...광섬유 커넥터 SC, ST & LC용



GOF

- 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유 LC, IP 67 커넥터용

POF

- 폴리머 광섬유 SC/ST, IP 20 및 IP 67 커넥터용
- 광섬유, Profinet 및 Mobil 케이블 SC/ST 및 IP 67 커넥터용

일반 주문 데이터

유형	IE-CT-SC-GOF	버전	
주문 번호	9205320000	압착 공구, 육각형 압착	
GTIN (EAN)	4032248725458		
수량	1 ST		

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다.

바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전	
주문 번호	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
수량	1 ST		