

제품 이미지



IP65

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

주문 번호	1983480000
유형	<a href="#">HDC 32B TOLU 1M50G CS</a>
GTIN (EAN)	4032248687800
수량	1 items

HDC 32B TOLU 1M50G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	110 mm	길이 (인치)	4.3307 inch
높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	82.5 mm	폭 (인치)	3.248 inch
순중량	338.8 g		

환경 제품 규정 준수

REACH SVHC Lead 7439-92-1

버전

케이블 글랜드 수	1	케이블 엔트리 사이즈	M 50
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	2 Nm	상단 케이블 인입 수	1
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	플러그 하우징, 상단 케이블 인입
잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부	설계	표준
설치 사이즈	10	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	엔드 록킹 클램프
실링	밀봉 없음	내부 나사산	M 50
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	10
ModuPlug®에 적합함	예		

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	None	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태		

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	82.5 mm
총 길이 하우징	110 mm	하우징 B의 높이	79 mm

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


**HDC 32B TOLU 1M50G CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

도면




HDC 32B TOLU 1M50G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 32B SLU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788470000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248206001	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
수량	1 ST	
유형	HDC 32B SDLU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788490000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248206025	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 32
유형	HDC 32B SDLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1902650000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585656	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	M 32
유형	HDC 32B SLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1902670000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585663	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
수량	1 ST	

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

HDC 32B TOLU 1M50G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	HDC 32B ALU	버전
주문 번호	<a href="#">1219500000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
GTIN (EAN)	4008190011826	벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none
유형	HDC 32B ADLU	버전
주문 번호	<a href="#">1219800000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: none
GTIN (EAN)	4008190111090	
수량	1 ST	

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 32B KLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788500000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248206032	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
수량	1 ST	

IP68 버전



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다. 황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다. 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG M50 - MS 68	버전
주문 번호	<a href="#">1772260000</a>	VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248129911	
수량	5 ST	
유형	VG M50 - K 68	버전
주문 번호	<a href="#">1772340000</a>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
GTIN (EAN)	4032248130009	
수량	10 ST	