



견고한 CR6 모듈 프레임은 폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질로 되어 있습니다. 이 프레임은 2개의 개별 모듈 또는 하나의 이중 모듈을 설치할 수 있도록 설계되어 있습니다. CR6 프레임은 사이즈-3 하우징에 맞도록 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|------------------------------|
| 버전 | 사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 프레임 |
| 주문 번호 | 1983830000 |
| 유형 | HDC CFM 6 2M |
| GTIN (EAN) | 4032248688968 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E92202 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 50 mm | 깊이 (인치) | 1.9685 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 34 mm | 폭 (인치) | 1.3386 inch |
| 순중량 | 78.55 g | | |

온도

| | |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

ConCept 공압 모듈

| | |
|-------|-----|
| 컬러 코드 | 은회색 |
|-------|-----|

일반 데이터

| | | | |
|---------|----------|--------------------------|-------------|
| 조임 토크 | 0.5 Nm | 설치 사이즈 | 3 |
| 컬러 코드 | 은회색 | 조임 토크, 최대 PE 결선 | 1.5 Nm |
| 유형 | 수형(Male) | 조임 토크, 최소 PE 결선 | 0.5 Nm |
| 기본 재질 | 주조 아연 | 시리즈 | ConCept 프레임 |
| 할로겐 불포함 | false | 연기 누적 적음. DIN EN 45545-2 | 예 |
| BG | 3 | | |

치수

| | | | |
|--------|-------|----------|-------|
| 너비 | 34 mm | 총 길이 베이스 | 51 mm |
| 플러그 높이 | 35 mm | | |

결선 데이터 PE

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 결선 유형 PE | 스크류 결선 | 조임 토크, 최대 PE 결선 | 1.5 Nm |
| 조임 토크, 최소 PE 결선 | 0.5 Nm | | |

버전

| | | | |
|--------|---|-------|-------|
| 설치 사이즈 | 3 | 기본 재질 | 주조 아연 |
| BG | 3 | | |

기술 데이터

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC CFM 6 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

모듈 제거 공구



바이드물러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 유형 | HDC-DW-MOD | 버전 | |
| 주문 번호 | 1688200000 | 공구 기타, 접점 제거 공구 | |
| GTIN (EAN) | 4008190857189 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDIS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008390000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008330000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| 수량 | 1 ST | | |