

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



사전 조립된 케이블이 포함된 FAD TSX 프론트 어댑터는 TSX 카드에서 다른 PLC 시스템 또는 바이트몰러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있도록 해줍니다.

- TS35 단자대 레일로 플러그인 가능

일반 주문 데이터

주문 번호	1985940000
유형	FAD BLK1 HE20 16I M
GTIN (EAN)	4050118370881
수량	1 items

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	40 mm	길이 (인치)	1.5748 inch
높이	218 mm	높이 (인치)	8.5827 inch
너비	54 mm	폭 (인치)	2.126 inch
순중량	180.4 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	-25...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

결선(필드 측)	IEC 60603-13 / DIN 41651 20p에 따른 플러그인 커넥터
----------	---

결선 데이터

결선(필드 측)	IEC 60603-13 / DIN 41651 20p에 따른 플러그인 커넥터
----------	---

정격 데이터

작동 전압	30 V AC/60 V DC	채널당 최대 전류	1 A
바이트당 최대 전류	2 A	총 작동 전류	3 A

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	0.35 kV	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	60 °C		

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

