


HDC FLDG 10B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

바이드물러는 실을 포함한 다양한 액세서리를 하우징과 함께 제공합니다.

바이드물러의 하우징은 탁월한 실링 처리가 돋보이는 제품입니다.

RockStar®는 광범위한 테스트를 통해 수중 50미터에서 불침투성을 유지하는 것으로 확인되었습니다. 따라서 고객들은 이전의 고정형 전선설치가 요구되는 환경에서 사각 커넥터를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 인클로저 액세서리
주문 번호	1987500000
유형	HDC FLDG 10B IP68
GTIN (EAN)	4050118379211
수량	10 items

HDC FLDG 10B IP68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1.76 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

설치 사이즈	4	실링	실리콘
컬러(RAL)	RAL 3020	BG	4

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		