

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	후드 버전, M12, 48 V, T-코딩, LED: 예, LED 이니시에이터: 예, 배선 유형:
주문 번호	<u>1989340000</u>
유형	SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01
GTIN (EAN)	4050118373905
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-12-30T00:00:00+01:00



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	c Fl. us		
ROHS	 준수		
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(cURus)	E141197		
치수 및 중량			
순중량	100 g		
온도			
작동 온도			
환경 제품 규정 준수			
	T A		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 입	H O	
	0.1 WI% 이상의 3VHC B	, П	
일반 기술 데이터			
보호 등급	IP68	플러그인 스테이션 코딩	T-코딩
극 수 결선 나사산	4 M12	 접점 소켓 수 오염 심각도	3
<u> </u>	V-0	<u> </u>	<u> </u>
LED	· 여	LED 이니시에이터	예
작동 표시에 대한 LED 색상	노란색	I/O 기능에 대한 LED 색상	노란색
결선 데이터			
	•	71551 O.D. 2151	10
컨덕터 O.D., 최소 케이블 글랜드	6 mm M 20	<u>컨덕터 O.D., 최대</u> 클램프 범위, 최소	12 mm 0.5 mm²
<u> 게이글 글댄드</u> 클램프 범위, 최대	4 mm ²	클럼프 넘귀, 쇠도 분배기 아울렛	 후드 버전
			1 — -1 ⊑
기술 데이터 케이블			

극 수	4	컨덕터 O.D., 최대	12 mm	
컨덕터 O.D., 최소	6 mm	케이블 캐리어에 적합	아니요	
재질 데이터				

하우징 기본 재질	Pocan	분배기 재질	플라스틱
하우징 색상	회색, RAL 7032	후드 실링 재질	Viton
스크류 소켓	CuZn, 니켈 도금	접점 재질	CuZn
접점 표면	금도금	접점 캐리어 재질	PBT(UL 94 V0)

전기 데이터

정격 전압, 최소	10 V	정격 전압, 최대	48 V
슬롯당 최대 전류 전달 용량	10 A	총 전류	32 A
신호당 전류	10 A	 절연 저항	108 Ω

작성 날짜 30.11.2025 03:49:33 MEZ

2 카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면





배선도



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 • 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 9/20 MC NE WS 주문 번호 1609940000

GTIN (EAN) 4008190203528

수량 200 ST 버전

ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형

5 카탈로그 상태 / 도면