

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
 T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
 DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	후드 버전, M12, 48 V, T-코딩, LED: 예, LED 이니시에이터: 예, 배선 유형:
주문 번호	1989340000
유형	SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01
GTIN (EAN)	4050118373905
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-12-30T00:00:00+01:00

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E141197

치수 및 중량

순중량	100 g
-----	-------

온도

작동 온도	-
-------	---

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 기술 데이터

보호 등급	IP68	플러그인 스테이션 코딩	T-코딩
극 수	4	접점 소켓 수	4
결선 나사산	M12	오염 심각도	3
화재 시 동작	V-O	플러그 주기	≤ 50
LED	예	LED 이니시에이터	예
작동 표시에 대한 LED 색상	노란색	I/O 기능에 대한 LED 색상	노란색

결선 데이터

컨더터 O.D., 최소	6 mm	컨더터 O.D., 최대	12 mm
케이블 글랜드	M 20	클램프 범위, 최소	0.5 mm ²
클램프 범위, 최대	4 mm ²	분배기 아울렛	후드 버전

기술 데이터 케이블

극 수	4	컨더터 O.D., 최대	12 mm
컨더터 O.D., 최소	6 mm	케이블 캐리어에 적합	아니요

재질 데이터

하우징 기본 재질	Pocan	분배기 재질	플라스틱
하우징 색상	회색, RAL 7032	후드 실링 재질	Viton
스크류 소켓	CuZn, 니켈 도금	접점 재질	CuZn
접점 표면	금도금	접점 캐리어 재질	PBT(UL 94 V0)

전기 데이터

정격 전압, 최소	10 V	정격 전압, 최대	48 V
슬롯당 최대 전류 전달 용량	10 A	총 전류	32 A
신호당 전류	10 A	절연 저항	108 Ω

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

기술 데이터**분류**


ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면**배선도**

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**블랭크**

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
 - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/20 MC NE WS	버전
주문 번호	1609940000	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190203528	
수량	200 ST	