

## IE-PI-RJ45-FH-A-1.1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IEC 60603-7-51 적합 RJ45 플러그인 커넥터(무공구).

#### 일반 주문 데이터

버전	대체 와이어 관리자, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISC IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A		
주문 번호	<u>1992920000</u>		
유형	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1		
GTIN (EAN)	4050118377965		
수량	30 items		

## IE-PI-RJ45-FH-A-1.1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

A 0.1			
승인			
4.01			
승인	30		
	C TABUS		
ROHS	<u> </u>		
UL File Number Search	 UL 웹사이트		
인증 번호(cURus)	E471884		
키스 미 조라			
치수 및 중량			
스 <u>주</u> 라	2.52		
순중량	3.53 g		
온도			
보관 온도		작동 온도	-40 °C85 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			
COMB TOTT			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
결선	EIA/TIA T568 A	절연재 단면적, 최소	0.85 mm
절연재 단면적, 최대	1.1 mm	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
	0.410.51 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 26AWG 24
결선 직경, 연질	0.460.61 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 27AWG 24
도체 결선 단면적, 매우 유연	0.51, Approval of the cable	도체 결선 단면적, 매우 유연(AWG)	AWG 26, Approval of
	by Weidmüller necessary		the cable by Weidmüller
 주의, 매우 가는 꼬임의 라인 결선	바이드뮬러에 의한 케이블	 차펴	necessary 360도, 차펴 접점
구의, 메구 기는 꼬리의 다른 글단	미어그들다에 그런 게이들 인증이 필요	시피	300소, 시파 립음
보호 등급	IP20	재결선 가능	≤ 4 사이클 (동일 단면적)
저기 소서			
전기 속성			
저저 고하	< 20 0	저여 가드 저저 / 친교	> 1E00 V AC /DC
접점 저항 절연 강도, 접점/접점	≤ 20 mΩ ≥ 1000 V AC/DC	절연 강도, 접점/차펴 50 ℃에서 전류 전달 용량	≥ 1500 V AC/DC 1 A
<u> </u>	IEEE 802.3at 준수	50 년에서 전규 전실 증당	I A
	1222 002.04t E		
일반 표준			
인증 번호(cURus)	E471884	커넥터 표준	IEC 60603-7-51
분류			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2