


IE-PI-RJ45-FH-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

IEC 60603-7-51 적합 RJ45 플러그인 커넥터(무공구).

일반 주문 데이터

버전	대체 와이어 관리자, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
주문 번호	<a href="#">1992930000</a>
유형	IE-PI-RJ45-FH-B-1.1
GTIN (EAN)	4050118378139
수량	30 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E471884

치수 및 중량

순중량	4.3 g
-----	-------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...85 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선	EIA/TIA T568 B	절연재 단면적, 최소	0.85 mm
절연재 단면적, 최대	1.1 mm	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
결선 직경, 경질	0.41...0.51 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 26...AWG 24
결선 직경, 연질	0.46...0.61 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 27...AWG 24
도체 결선 단면적, 매우 유연	0.51, Approval of the cable by Weidmüller necessary	도체 결선 단면적, 매우 유연(AWG)	AWG 26, Approval of the cable by Weidmüller necessary
주의, 매우 가는 꼬임의 라인 결선	바이드물러에 의한 케이블 인증이 필요	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP20	재결선 가능	≤ 4 사이클 (동일 단면적)

전기 속성

접점 저항	≤ 20 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC
절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC	50 °C에서 전류 전달 용량	1 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3at 준수		

일반 표준

인증 번호(cURus)	E471884	커넥터 표준	IEC 60603-7-51
--------------	---------	--------	----------------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		