



조립된 IE 케이블

일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
주문 번호	1993550015
유형	IE-USB-A-A-1.5M
GTIN (EAN)	4050118378573
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	1.5 m	길이 (인치)	59.0551 inch
순중량	52 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-15 °C...80
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상	검정
-------	----

일반 기술 데이터

접점 표면	금 도금 니켈
-------	---------

케이블 구조

외피 직경	4.5 mm	외피 색상	검정
단면적	2*AWG28 + 2*AWG24	외피 직경, 최대	4.7 mm
외피 직경, 최소	4.3 mm	재질 외피	PVC

플러그, 우

플러그 우측	USB A, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	---------------------------------------

플러그, 좌

플러그 좌측	USB A, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	---------------------------------------

분류

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		