

**SAI-M23-GS-L-7/17**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
주문 번호	<a href="#">1995800000</a>
유형	SAI-M23-GS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248925667
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-12-31T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

순중량	94.81 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55


기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

하우징 기본 재질	구리-아연 합금	케이블 직경, 최대	17 mm
케이블 직경, 최소	7 mm	보호 등급	IP67, IP69K
플러그 주기	> 1000	오염 심각도	3
실드 결선	예	하우징의 온도 범위	-40...+125 °C

분류

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

치수 도면



## SAI-M23-GS-L-7/17

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### 접점이 채용되지 않은 인서트



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-BE-L-4/4	버전
주문 번호	<a href="#">1995810000</a>	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 인서트
GTIN (EAN)	4032248925674	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-BE-L-6	버전
주문 번호	<a href="#">1170370000</a>	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 인서트
GTIN (EAN)	4032248962266	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-SE-L-4/4	버전
주문 번호	<a href="#">1170380000</a>	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 인서트
GTIN (EAN)	4032248962518	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-SE-L-6	버전
주문 번호	<a href="#">1170350000</a>	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 인서트
GTIN (EAN)	4032248962303	
수량	1 ST	