

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
주문 번호	1995820000
유형	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50
GTIN (EAN)	403224892568 1
수량	50 items

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

길이	23.6 mm	길이 (인치)	0.9291 inch
순중량	0.94 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

접점 표면	금도금	결선 유형	크림프 결선
절연 저항	> 1010 Ω	접점 재질	구리-아연 합금
전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	0.75 mm ²
플러그 주기	> 1000	접점 유형	암형(Female)

설정 SAI M23 압착 공구


SAI M23 압착 공구 관련 설정	압착공구	1	
	위치자 위치	8	
	크림프 접점	크림프 소켓 전원 2mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	와이어 단면적	0.75 mm ²
		크림핑 맨드렐 조정	1.3
		와이어 단면적	1.00 mm ²
		크림핑 맨드렐 조정	1.4
		와이어 단면적	1.50 mm ²
		크림핑 맨드렐 조정	1.55
와이어 단면적		2.50 mm ²	
크림핑 맨드렐 조정	1.7		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

도면

도면



...M23용



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	버전
주문 번호	1203840000	신호 및 전원 접점용 프레스 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4032248986934	
수량	1 ST	
유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	버전
주문 번호	1203960000	신호 접점용 프레스 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118000764	
수량	1 ST	