

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 버전 | FrontCom, 이중 프레임, 금속 커버, 열쇠로 잠금가능 |
| 주문 번호 | 2003180000 |
| 유형 | IE-FC-DFM-KEY |
| GTIN (EAN) | 4050118386936 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E223801 |

치수 및 중량

| | | | |
|----------|----------|----------|-------------|
| 깊이 | 27.5 mm | 깊이 (인치) | 1.0827 inch |
| 높이 | 134 mm | 높이 (인치) | 5.2756 inch |
| 너비 | 132 mm | 폭 (인치) | 5.1968 inch |
| 벽 두께, 최소 | 1 mm | 벽 두께, 최대 | 5 mm |
| 순중량 | 806.44 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|------------|-------------------------|--------|---------------|
| 제품 유형 | 이중 프레임, 금속 커버, 열쇠로 잠금가능 | 보호 등급 | IP65, (퍼쇄 상태) |
| 보호 등급 (UL) | Type 12 | 프레임 자재 | 아연 주조 |
| 커버 재질 | 아연 주조, 파우더 코팅 | | |

일반 표준

| | | | |
|--------------|---------|------------|------------------|
| 인증 번호(cURus) | E223801 | 인증 번호(CSA) | 2000039-80039714 |
|--------------|---------|------------|------------------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |


IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


도면

치수 도면




단위: mm

설치 단면




단위: mm

치수 도면



단위: in

설치 단면



단위: in

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 유형 | IE-FC-KEY2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2066650000 | FrontCom, 보조키, 이중 프레임, 기타 | |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 유형 | IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2004810000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐 | |
| GTIN (EAN) | 4050118389289 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS | 버전 | |
| 주문 번호 | 2067080000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐 | |
| GTIN (EAN) | 4050118415612 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

비차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 유형 | IE-FC-DIP-BP | 버전 | |
| 주문 번호 | 2004890000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐 | |
| GTIN (EAN) | 4050118389296 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 유형 | IE-FC-DF-IPH | 버전 | |
| 주문 번호 | 2003340000 | FrontCom, 스트립 (단일 패널 장착용) | |
| GTIN (EAN) | 4050118387094 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

비차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 유형 | IE-FC-IP-BP | 버전 | |
| 주문 번호 | 1450710000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 비차폐 | |
| GTIN (EAN) | 4050118255287 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

차폐



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 유형 | IE-FC-SP-PWB/2ST | 버전 |
| 주문 번호 | 1450550000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐 |
| GTIN (EAN) | 4050118255256 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-FC-SP-2ST/2D9 | 버전 |
| 주문 번호 | 1450590000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐 |
| GTIN (EAN) | 4050118255263 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-FC-SP-PWU/2ST | 버전 |
| 주문 번호 | 1450620000 | FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐 |
| GTIN (EAN) | 4050118255270 | |
| 수량 | 1 ST | |

FrontCom Vario용 액세서리



일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 유형 | IE-FC-PWPC | 버전 |
| 주문 번호 | 1450820000 | FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임 |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| 수량 | 1 ST | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

전원 소켓




FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 유형 | IE-FCI-PWB-DE | 버전 |
| 주문 번호 | 1450730000 | FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 F, 소켓, DE |
| GTIN (EAN) | 4050118255546 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-FCI-PWB-CN | 버전 |
| 주문 번호 | 1450790000 | FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 I, 소켓, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | IE-FCI-PWS-US | 버전 |
| 주문 번호 | 1450800000 | FrontCom, 인서트 전력 US, 유형 B, 소켓, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | |
| 수량 | 1 ST | |

RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 유형 | IE-BI-RJ45-FJ-P | 버전 |
| 주문 번호 | 1963830000 | RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | IE-BI-RJ45-C | 버전 |
| 주문 번호 | 1962840000 | RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러 |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| 수량 | 10 ST | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

USB




FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 유형 | IE-BI-USB-3.0-A | 버전 | |
| 주문 번호 | 1487920000 | USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A | |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 유형 | IE-FCI-D9-FF | 버전 | |
| 주문 번호 | 1450840000 | FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 소켓/소켓 | |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

신호 - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | IE-FCI-HDMI-FF | 버전 | |
| 주문 번호 | 2003390000 | FrontCom, HDMI 커플링, 신호 인서트 HDMI, 소켓/소켓 | |
| GTIN (EAN) | 4050118387414 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

액세서리

www.weidmueller.com

빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.


- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 유형 | SM 27/18 K MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1707270000 | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | |
| 수량 | 80 ST | |
| 유형 | SM 27/18 K MC NE SI | 버전 |
| 주문 번호 | 1713760000 | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | |
| 수량 | 80 ST | |
| 유형 | SM 27/18 K MC NE GR | 버전 |
| 주문 번호 | 1073340000 | SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, 회색 |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | |
| 수량 | 80 ST | |

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1736181044 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| 수량 | 200 ST | |

IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDK PZ1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008530000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDS 0.4X2.5X75 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9009030000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| 수량 | 1 ST | | |