


## HDC XX5E01 FOXXXXX-1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

## 일반 주문 데이터

주문 번호	2003921500
유형	<a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-1500</a>
GTIN (EAN)	4050118521757
수량	1 items

## HDC XX5E01 FOXXXXX-1500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

직경	6.5 mm	순중량	853.6 g
----	--------	-----	---------

## 온도

한계 온도	-30 °C ... 90 °C
-------	------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
------------	-----------

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
-----------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

## 일반 데이터

극 수	4	케이블 길이	15 m
코딩	D-코딩	접점 표면	Au(금)
전송 속도	100 MBit/s	절연 저항	≥ 108 Ω
범주	Cat. 5e	공칭 전압	250 V
정격 전류	4 A	플러그 주기	≥ 100
유형	암형(Female)	오염 심각도	2
반대측 버전	오픈	모듈측 버전	암형

## 케이블 기술 사양

케이블 길이	15 m						
외피 색상	녹색						
차폐	예						
할로겐	아니요, 무할로겐						
절연	PE						
외피 재질	PUR						
컬러 코딩	흰색, 노란색, 파란색, 주황색						
외경	<table border="1"> <tr> <td>직경</td> <td>6.5 mm</td> </tr> <tr> <td>신호</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>공차</td> <td>0.2</td> </tr> </table>	직경	6.5 mm	신호	±	공차	0.2
직경	6.5 mm						
신호	±						
공차	0.2						
외경	6.5 mm ± 0.2						

## 분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		