



ELS

ELS 태그는 WKM 케이블 마커 또는 그룹 태그 캐리어용 특수 비접착성 인서트형 라벨내인열성이 좋은 얇은 무광 폴리에스테르를 사용하여 라벨링이 우수하며 가독성이 뛰어난 발수성이 좋은 WKM 슬리브와 함께 사용하면 열악한 환경에서도 좋은 내구성을 보이며 케이블 식별을 보장

일반 주문 데이터

버전	ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, 흰색
주문 번호	2005180000
유형	ELS 8/20 MM WS
GTIN (EAN)	4050118389968
수량	3000 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.14 mm	깊이 (인치)	0.0055 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	0.04 g		

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	버전	무할로겐
너비	8 mm	UL 94 가연성 등급	HB
작동 온도 범위, 최대	150 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	흰색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없음
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	작동 온도 범위	-40...150 °C
롤당 수	3000		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	150 mm ²
컨덕터 O.D., 최대	115 mm	컨덕터 O.D., 최소	7 mm
컨덕터 O.D.	7 - 115 mm	결선된 와이어의 단면적	150 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



ELS 8/20 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인레이 태그용 WKM



무할로겐, WKM의 투명 포켓이 환경 영향에 대해 탁월한 보호를 제공합니다. 케이블 타이고 견고하게 고정되므로 거의 모든 와이어 단면적에 적합합니다. 사전 인쇄된 태그를 WKM 홀더에 삽입하고 클립으로 고정하기만 하면 됩니다.WKM 케이블 마커는 현장 마킹에서 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션입니다. WKM 케이블을 사용할 때의 장점

- 일반적인 사무용 프린터로 종이 및 폴리에스테르 라벨을 개별적으로 인쇄 가능
- MultiCard ELS 태그와 결합된 견고한 디자인으로 환경적 영향으로부터 최대의 보호를 보장

일반 주문 데이터

유형	WKM 8/20	버전	
주문 번호	1753490000	WKM, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, 와이어 및	
GTIN (EAN)	4032248010615	케이블 마커, 투명	
수량	50 ST		

잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전	
주문 번호	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

ELS 8/20 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
주문 번호	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
수량	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
주문 번호	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
수량	1 ST	