



기본 품목: CC

체계적으로 조율된 당사의 제품군에는 표준 컴포넌트 식별용 라벨은 물론 다용도 포맷 및 일반 포맷(예: 명찰 생성용 CC 85/54 마커)이 있습니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

버전	ClipCard, 디바이스 마커, 15 x 45 mm, 회색
주문 번호	2005540000
유형	CC 15/45 MM GR
GTIN (EAN)	4050118390933
수량	450 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
너비	45 mm	폭 (인치)	1.7716 inch
순중량	0.24 g		

온도

작동 온도 범위	-40...120 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴 접착제	버전	자체 접착, 무할로겐
너비	45 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	120 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	회색	할로겐	아니요
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없음
UL 969에 따른 인증	예	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
작동 온도 범위	-40...120 °C	롤당 수	450

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



CC 15/45 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 76/360 SW	버전	
주문 번호	2005080000		Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전	
주문 번호	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전	
주문 번호	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
수량	1 ST		