


## WM 0/21 1.0-2.0 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### 탈착 불가: WM

퍼 쇠형 비탈착식 마커로 추가 공구 없이 장착됨 케이블은 양쪽 끝의 개구부 연결해 간단히 고정됨. 소재 고유의 장력으로 인해 마커가 제자리에 고정됨 WM 마커는 0.25 mm<sup>2</sup> ~ 16 mm<sup>2</sup>의 컨덕터 단면적에 맞도록 4가지 사이즈로 판매 사이즈별로 3가지 라벨 길이와 2가지 색상이 있습니다. 이러한 다양한 선택의 폭은 일상적으로 수행하는 캐비닛 내 도선 라벨링 작업을 효율화 합니다.

### MultiMark 사용 혜택

- 소형이자 실용적인 제품군
- 신속한 인쇄와 조립
- 신뢰할 수 있는 결선 식별
- 우수한 자재 속성

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 1 - 2 mm, 32 x 3.5 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2006090000</a>                   |
| 유형         | WM 0/21 1.0-2.0 MM GE                        |
| GTIN (EAN) | 4050118390476                                |
| 수량         | 2000 items                                   |

WM 0/21 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.5 mm | 깊이 (인치) | 0.0197 inch |
| 높이  | 32 mm  | 높이 (인치) | 1.2598 inch |
| 너비  | 3.5 mm | 폭 (인치)  | 0.1378 inch |
| 순중량 | 0.08 g |         |             |

온도

|              |              |              |        |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| 작동 온도 범위     | -40...150 °C | 연속 작동 온도, 최소 | -40 °C |
| 연속 작동 온도, 최대 | 150 °C       |              |        |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| 인쇄 유형        | 검은색          | 버전           | 무할로겐   |
| 너비           | 3.5 mm       | UL 94 가연성 등급 | HB   |
| 작동 온도 범위, 최대 | 150 °C       | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C   |
| 컬러 코드        | 노란색          | 할로겐          | 아니요  |
| 기본 재질        | 폴리에스테르       | 인쇄 문자        | 없음   |
| 라벨링 필드의 크기   | 22 x 3.5 mm  | 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 작동 온도 범위     | -40...150 °C |              |  |

컨덕터 및 케이블 마커

|              |                            |              |                      |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|
| 할로겐          | 아니요                        | 전선 굵기, 최대    | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 0.5 mm <sup>2</sup>        | 컨덕터 O.D., 최대 | 2 mm                 |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 1 mm                       | 텍스트 필드 폭     | 22 mm                |
| 텍스트 필드 높이    | 2.5 mm                     | 컨덕터 O.D.     | 1 - 2 mm             |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> |              |                      |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



## WM 0/21 1.0-2.0 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형         | RIBBON MM 76/360 SW        | 버전 |            |
| 주문 번호      | <a href="#">2005080000</a> |    | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |    |            |
| 수량         | 1 ST                       |    |            |

### THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |