

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







탈착 불가: WM

퍼쇄형 비탈착식 마커로 추가 공구 없이 장착됨 케이블은 양쪽 끝의 개구부 연결해 간단히 고정됨. 소재 고유의 장력으로 인해 마커가 제자리에 고정됨 WM 마커는 0.25 mm² ~ 16 mm²의 컨덕터 단면적에 맞도록 4가지사이즈로 판매 사이즈별로 3가지 라벨 길이와 2가지색상이 있습니다. 이러한 다양한 선택의 폭은 일상적으로수행하는 캐비닛 내 도선 라벨링 작업을 효율화 합니다. MultiMark 사용 혜택

- 소형이자 실용적인 제품군
- 신속한 인쇄와 조립
- 신뢰할 수 있는 결선 식별
- 우수한 자재 속성

일반 주문 데이터

버전	WM, 컨덕터 및 케이블 마커, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, 노란색
주문 번호	2006250000
유형	WM 0/12 1.0-2.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390599
수량	2000 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
	근 구				
치수 및 중량					
깊이	0.5 mm	깊이 (인치)	0.0197 inch		
높이	23 mm	 높이 (인치)	0.9055 inch		
너비	3.5 mm	폭 (인치)	0.1378 inch		
<u> </u>	0.06 g	<u>¬ (EA)</u>	0.1070 men		
온도					
TIE OF HO	40.450.00		40.00		
작동 온도 범위	-40150 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C		
연속 작동 온도, 최대	150 °C	150 °C			
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
일반 데이터					
인쇄 유형	검은색	<u> 버전</u>	무할로겐		
너비	3.5 mm	UL 94 가연성 등급	НВ		
작동 온도 범위, 최대	150 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	노란색	할로겐	아니요		
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없는		
라벨링 필드의 크기	13 x 3.5 mm	호환 가능 프린터	<u>THM MULTIMARK, THM</u> <u>MULTIMARK PLUS</u>		
작동 온도 범위	-40150 °C				
컨덕터 및 케이블 마커					
÷L¬¬=	ALLO	지시 그리 쉬리	0.75		
할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	0.75 mm ²		
전선 굵기, 최소	0.5 mm ²	 컨덕터 O.D., 최대 텍스트 필드 폭	2 mm		
컨덕터 O.D., 최소	1 mm		13 mm		
텍스트 필드 높이 결선된 와이어의 단면적	2.5 mm 0.5 - 0.75 mm ²	2.5 mm			
분류	0.0 0.7 0 1.1111				
			·		
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-28-11-02				

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 76/360 SW 주문 번호 <u>2005080000</u>

주문 번호 <u>2005080000</u> GTIN (EAN) 4050118389951

수량 1 ST

버전 Ink ribbon

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK ROLLER 115

주문 번호 <u>1357420000</u>

GTIN (EAN) 4050118160314

수량 1 ST

버전

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전

주문 번호 <u>2672590000</u>

수량 1 ST

GTIN (EAN) 4050118708097

작성 날짜 28.11.2025 03:41:54 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4