

EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



맞춤형 식별: EL

MultiMark 마커는 무한한 변형이 가능해 일반 태그 레일 또는 특수 라벨에 대한 경제적인 대안입니다. 해당 마커가 완벽하게 맞도록 어떠한 폭에 대해서도 소프트웨어를 이용해 높이를 정밀하게 설정할 수 있습니다. 라벨 각각을 지정한 크기에 맞춰 절단할 수 있도록 날을 채용합니다. 기능 블록 또는 전체 단자대 블록용 대형 라벨 제작에 최적입니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | THM, 디바이스 마커, 12 x, 은색 |
| 주문 번호 | 2006560000 |
| 유형 | EL 12 MM SI 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118391336 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.1 mm | 깊이 (인치) | 0.0039 inch |
| 높이 | 12 mm | 높이 (인치) | 0.4724 inch |
| 길이 | 30000 mm | 길이 (인치) | 1181.1 inch |
| 순중량 | 100 g | | |

온도

작동 온도 범위 -40...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|
| 접착물 | 아크릴 접착제 | 버전 | 무할로겐, 자체 접착 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 컬러 코드 | 은색 |
| 할로겐 | 아니오 | 길이 | 30000 mm |
| 기본 재질 | 폴리에스테르 | 인쇄 문자 | 없음 |
| UL 969에 따른 인증 | 예 | 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 작동 온도 범위 | -40...120 °C | 롤당 수 | 1 |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



EL 12 MM SI 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형 | RIBBON MM 76/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005080000 | | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | THM MMP EXT.RH | 버전 | |
| 주문 번호 | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | MULTIMARK ROLLER 115 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

액세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| 유형 | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |
| 주문 번호 | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| 수량 | 1 ST | |